

---

# OVERSIGT OVER HØREAPPARATER

---

JUNI 2019  
SORTIMENT 2017 – 2021



# Behandlingsårsager

Årsagskode og overskrift er nødvendig i Auditbase kliniksistem.

Den kursive tekst, er den formelt gyldige årsagsbeskrivelse.

- 01 **Standardvalg i behandlingskategori** *Patienter som kan behandles uden undtagelse ved valg af høreapparat i kategorien*
- 02 **Apparat nr. 2 til patient** *Patienter der allerede er høreapparatbrugere og som har behov for et yderligere apparat som supplement til det allerede anvendte (dvs til binaural behandling) skal høreapparat af samme fabrikat og type benyttes.*
- 03 **Led i behandlingsforløb** *Patienter der allerede er høreapparatbrugere og som har behov for et nyt apparat som erstatning for det hidtil anvendte apparat, og hvor det efter en faglig vurdering findes væsentlig for at sikre et optimalt behandlingsforløb, at den pågældende patient kan fortsætte behandlingen med samme apparat som det hidtil anvendte.*
- 04 **Mentale/fysiske patienthensyn** *Patienter der som følge af en pågældende patients mentale eller fysiske tilstand, herunder særlige hørelidelser, syn eller motoriske forhold, alene kan sikres behandlingsfor-*

*løb ved anvendelse af et andet høreapparat end et af høreapparaterne omfattet af rammeaftalen som følge af behov eller forudsætninger, f.eks. apparat i en særlig formfaktor eller behov for et apparat med bestemte egenskaber.*

- 05 **Høreudbytte vs. skelneevne** *Patienter hvor det ved undersøgelse herunder efterkontrol konstateres, at et andet høreapparat en høreapparat omfattet af rammeaftalen som følge af funktionaliteter, herunder kompressionsknækpunkt, forstærkningsrationale og release time har et lyd-billede, der giver den konkrete patient en målbar forbedring af skelnevnen.*
- 06 **Dækningskøb** *Dækningskøb i tilfælde af en anden leverandørs manglende levering af høreapparat (-erne).*
- 07 **Gammelt sortiment** *Patienter til hvem der er bestilt apparat (-er), før ny sortimentsperiode, vil få udleveret apparat (-er) udenfor aktuelt sortiment.*
- 08 **Udenfor sortiment – bevilget** *Patienter der behandlingsmæssigt må betegnes som særtilfælde, som kravene til sortimentsbredde ikke har kunnet tage højde for.*
- 09 **Til erstatning for tabt apparat** *Anskaffelse af erstatningsapparat til patienter, der har mistet eller tabt deres høreapparat.*

© Amgros I/S, kopiering eller anden brug er ikke tilladt. Fortroligt materiale kun til intern brug i høreklubben.

FIRMA	FJERNBETJENING	STREAMER	BØRNETILBEHØR	ØREPROPPER
Coselgi	RC-DEX med lås	COM DEX inkl. COM DEX App	BABY440 Kit, Chiwi - kit Sikkerhedssnor med clips (baby) Securefix Mono	CET, CRE, CRET, Earmould SHELL CIC/ITE - Assembly SHELL CIC/ITE - Printed Shell Embedded, Modular Eartip
Danacom	Remote 2.0 RC-N	Streamer Pro 1.4 SoundGate 3.0	–	Micromould LiteTip
GN Hearing	ReSound Unite Remote Control 2	ReSound Unite Phone Clip +	Børne Care Kit 0-6, inkl. Clip and Go Børne Care Kit + 6 inkl. Bend and Go Bend and Go, (før skolealder) Clip and Go, (baby og småbørn) Stick and Go, (baby og småbørn)	Resound RIE prop Resound BTE prop
Oticon	Remote 2.0 Connect Clip	Streamer Pro 1.3A	Børnetaske 0-6 år Børnetaske > 6 år SafeLine™	Micromould LiteTip
Phonic Ear Bernafon	RC-N	SoundGate 3.0 SoundClip	Børnetaske 0-6 år Børnetaske 6+ år CLIPS	Micromould LiteTip
Sivantos DK	miniPocket	easyTek	Taske > 6 år Clips	Siemens Click prop (RIC, RIE, RITE)
Sivantos NO	Smart Key miniPocket	Smart Connect easyTek	Taske > 6 år Clips	Siemens Click prop (RIC, RIE, RITE)
Sonova DK	Phonak Pilot One II	Phonak ComPilot II Phonak ComPilot Air II	Børnetaske (0-6 år) Børnetaske (> 6år) Børneclips	Phonak cShell Phonak Slimtip
Sonova SE	Phonak PilotOne II	Phonak ComPilot II Phonak ComPilot Air II	–	Phonak cShell Phonak SlimTip
Widex	RC-DEX med lås	COM DEX inkl. COM DEX App	Tasker 0 - 6 år - Baby kit Tasker > 6 år - Chiwi kit Sikkerhedssnor med clips (baby) Securefix mono	Easywear Custom Reciever Eartips S, M, P, HP

## E BØRN – MEGET HØJT KOMPLEKSITETSLEVEL

RIC	Audéo V90-10, 13, 312, 312T
RIC	Naida V90-RIC
RIC	Sky V90-RIC
BTE	Bolero V90-M, P, SP
BTE	Naida V90-SP, UP
BTE	Sky V90-P, SP, UP
CIC	Virto V90-10 NW O, OW, dir W
IIC	Virto V90-nano
ITC	Virto V90-312
ITE	Virto V90-13
RITE	Pure Primax 7px
RITE	Ace Primax 7px
BTE	Motion SA 7px, Primax 7px
CIC	Insio Primax 7px CIC
ITC	Insio Primax 7px CT
ITE	Insio Primax 7px IT



## F BØRN – HØJT KOMPLEKSITETSLEVEL

RITE	Pure Primax 3px
RITE	Ace Primax 3px
BTE	Motion Primax 3px SP, SA, SX
CIC	Insio Primax 3px CIC
ITC	Insio Primax 3px CT
ITE	Insio Primax 3px IT
Mini RITE	Dream330-9 FS, PA
BTE	Dream330-9 FA
IIC/CIC	Dream330 CIC
ITE	Dream330 XP
Mini RITE	Unique330 FS-T-RC, PA-RC
RITE	Beyond330 F2
BTE	Unique330 9-T-RC, 9-T-VC-RC, FA Power
Mini BTE	Unique330 FA-T-VC-RC, m-RC CB
IIC/CIC	Unique330 CIC-RC, M-RC, M-RC CAM
ITE	Unique330 XP-T-RC
RITE	Pure Primax 5px
RITE	Ace Primax 5px
BTE	Motion SA 5px, Primax 5px SX, P, SP
CIC	Insio 5px CIC
ITC	Insio 5px CT
ITE	Insio 5px IT
RIC	Audéo B 70-10, 312, 312T, 13
RIC	Sky B70-RIC
BTE	Bolero B70-M, P, SP
BTE	Naida B70-SP, UP
BTE	Sky B70-M, P, SP, UP
IIC	VirtoB-70-10, O, 312
CIC	Virto B70-10, NW O, Titanium
ITC	Virto B70-312 NW O
ITE	Virto B70-13

## E BØRN – MEGET HØJT KOMPLEKSITETSLEVEL

RITE	Pure Primax 5px
RITE	Ace Primax 5px
BTE	Motion SA 5px, Primax 5px SX, P, SP
CIC	Insio 5px CIC
ITC	Insio 5px CT
ITE	Insio 5px IT
RIC	Audéo V90-10, 13, 312, 312T
RIC	Naida V90-RIC
RIC	Sky V90-RIC
BTE	Bolero V90-M, P, SP
BTE	Naida V90-SP, UP
BTE	Sky V90-M, P, SP, UP
CIC	Virto V90-10 NW O, O W, dir W
IIC	Virto V90-nano
ITC	Virto V90-312
ITE	Virto V90-13
BTE	Up Smart 9 988, 998
BTE	Up Smart 977
Mini RITE	Enjoy440 FS, PA
RITE	Beyond440 F2
BTE	Enjoy440 FP
Mini BTE	Enjoy440 FA Mini, FA T
IIC/CIC	Enjoy440 CIC
ITE	Enjoy440 XP

## F BØRN – HØJT KOMPLEKSITETSLEVEL

BTE	Motion Primax 3px SP
CIC	Insio Primax 3px CIC
ITC	Insio Primax 3px CT
ITE	Insio Primax 3px IT
Mini RITE	Dream330 FS, PA
BTE	Dream330 FA Power, 9-T
Mini BTE	Dream330 FA, m-RC
IIC/CIC	Dream330 CIC
ITE	Dream330 XP
Mini RITE	Dream440 FS-T-RC, PA-RC
BTE	Dream440 9-T-TC, VC-RC, FA Power
Mini BTE	Dream440 FA-T-VC-RC, m-RC CB
IIC/CIC	Dream440 CIC-RC, M-RC, M-RC CAM
ITE	Dream440 XP-T-RC
RITE	Pure Primax 5px
RITE	Ace Primax 5px
BTE	Motion SA 5px, Primax 5px SX, P, SP
CIC	Insio 5px CIC
ITC	Insio 5px CT
ITE	Insio 5px IT
RIC	Audéo B 70-10, 312, 312T, 13
RIC	Sky B70-RIC
BTE	Bolero B70-M, P, SP
BTE	Naida B70-SP, UP
BTE	Sky B70-M, P, SP, UP
CIC	VirtoB-70-10, O, 312
IIC	Virto B70-10, NW O, Titanium
ITC	Virto B70-312 NW O
ITE	Virto B70-13

## A MEGET HØJT KOMPLEKSITETSLEVELAU

RIC	Audéo V90-10, 312, 312T, 13
BTE	Bolero V90-M, P, SP
BTE	Naida V90-SP, UP
BTE	Sky V90-M, P, SP, UP
CIC	Virto V90-10 NW O, OW, dir W
RIC	Naida V90-RIC
RIC	Sky V90-RIC
IIC	Virto V90-nano
ITC	Virto V90-312
ITE	Virto V90-13
RIC	Audéo B90-10, 312, 312T, 13
RIC	Sky B90-RIC
BTE	Bolero B90-M, P, SP
BTE	Naida B90-SP, UP
BTE	Sky B90-M, SP, UP
IIC	Virto B90 10 NW O, Titanium
CIC	Virto B90 10, 10 O
ITC	Virto B90 312 NW O
ITE	Virto B90 312, 13
RITE	Emerald S 80 6C
BTE	Mosaic M 80 6C
CIC	Inox 80 6C
CIC	Sterling 80 6C CIC
ITC	Sterling 80 6C CT
ITE	Sterling 80 6C IT

## B HØJT KOMPLEKSITETSLEVELAU

RITE	Viron 9 miniRITE T
mini RITE	Viron 9 miniRITE
BTE	Viron 9 BTE PP
CIC	Juna 9 CIC Standard, Power, Plus
IIC	Juna 9 IIC Standard, Power Direct
ITC	Juna 9 ITC Standard, Direct
ITE	Juna 9 ITE Direct, Power Direct
RITE	Emerald S 60 6C
BTE	Mosaic M 60 6C, M NR 60 6C
CIC	Sterling 60 6C CIC
ITC	Sterling 60 6C CT
ITE	Sterling 60 6C IT
RITE	Opn 3
mini RITE	Opn 3 miniRITE
BTE	Opn 3
CIC	Opn 3 Custom CIC
IIC	Opn 3 Custom IIC
ITC	Opn 3 Custom ITC
ITE	Opn 3 Custom ITE
Mini RITE	Unique440 FS-T-RC, PA-RC
RITE	Beyond440 F2
BTE	Unique440 FP
Mini BTE	Unique440 FA Mini, T-VC-RC
IIC/CIC	Unique440 CIC-RC, RC (TR), M, M (TR)
ITE	Unique440 XP-T-RC
RITE	Pure Primax 5 px
RITE	Ace Primax 5px
BTE	Motion SA 5px, Primax 5px SX, P
CIC	Insio 5px CIC
ITC	Insio 5 px CT
ITE	Insio 5px IT

## C MODERAT KOMPLEKSITETSLEVELAU

RITE	Emerald S 40 6C
BTE	Mosaic M 40 6C
CIC	Sterling 40 6C CIC
ITC	Sterling 40 6C CT
ITE	Sterling 40 6C IT
RITE	Zerena 5 MNR T
mini RITE	Zerena 5 MNR
BTE	Zerena 5 B 105
CIC	Zerena 5 CIC, IIC
ITC	Zerena 5 ITC
ITE	Zerena 5 ITE
RITE	Pure Primax 3px
RITE	Ace Primax 3px
BTE	Motion Primax 3px SA, SX
CIC	Insio Primax 3px CIC
ITC	Insio Primax 3px CT
ITE	Insio Primax 3px IT
RITE	Juna 9 NR (M-speaker), IIC Plus
mini RITE	Juna 9 PR
BTE	Juna 9 P, N, CP, CPX
CIC	Juna 9 CIC Standard, Power, Plus
IIC	Juna 9 IIC Standard, Power Direct
ITC	Juna 9 ITC Standard, Direct
ITE	Juna 9 ITE Direct, Power Direct
RIC	Audéo V70-10, 312, 312-T, 13, RIC
BTE	Bolero V70-M, P, SP
RIC	Naida V70-RIC
RIC	Sky V70-RIC
BTE	Naida V70-SP, UP
BTE	Sky V70-M, P, SP, UP
IIC	Virto V70-Nano
CIC	Virto V70-10 MW O
ITC	Virto V70-10 O, 312, 13

## D MINDRE KOMPLEKSITETSLEVELAU

RITE	Pure 1px
BTE	Motion SA 1px
RITE	Pure 2px
RITE	Orion 2
BTE	Motion SA 2px
BTE	Orion 2 M, P
CIC	Insio 2px CIC, Orion CIC, mini
ITC	Insio 2px ITC, Orion CT TM
ITE	Insio 2px ITE, Orion 2 IT TM VC 123/60
RITE	Zerena 1 MNR T
mini RITE	Zerena 1 MNR
CIC	Zerena 1 CIC
IIC	Zerena 1 IIC
ITC	Zerena 1 ITC
ITE	Zerena 1 ITE
RITE	Juna 7 NR (M-speaker)
BTE	Juna 7 P, N, CP, CPX
CIC	Juna 7 CIC Standard, Power, Plus
ITC	Juna 7 ITC Direct, Power Direct
ITE	Juna 7 ITE Std, Direct, Power Direct
RIE	LiNX 3D 5 561, 562
Mini BTE	LiNX 3D 5 567
BTE	LiNX 3D 5 577, 588
IIC/CIC	LiNX 3D 5 IIC, CIC
ITC	LiNX 3D 5 ITC, MIH
ITE	LiNX 3D 5 ITE, MIH

## A MEGET HØJT KOMPLEKSITETSLEVELAU

Mini RITE RITE BTE Mini BTE IIC/CIC ITE	Enjoy 330 FS-T-RC, PA-RC Beyond330 F2 Enjoy330 FA, FP Enjoy330 FA mini, T-VC-RC Enjoy330 CIC-RC, RC (TR), M, M (TR) Enjoy330 XP-T-RC
RITE RITE BTE CIC ITC ITE	Pure Primax 5px Ace Primax 5px Motion SA 5px, Primax 5px Insio 5px CIC Insio 5px CT Insio 5px IT
RIE Mini BTE BTE IIC/CIC ITC ITE	LiNX 3D 9 961, 962 LiNX 3D 9 967 LiNX 3D 977, 988 LiNX 3D 9 IIC, CIC LiNX 3D 9 ITC, MIH LiNX 3D 9 ITE, MIH
RIC RIC RIC BTE BTE BTE CIC IIC ITC ITE	Audéo V90-10, 312, 312T, 13 Naida V90-RIC Sky V90-RIC Bolero V90-M, P, SP Naida V90-SP, UP Sky V90-M, P, SP, UP Virto V90-10 NW O, O W Virto V90-nano Virto V90-312 Virto V90-13
RIC RIC BTE BTE BTE IIC CIC ITC ITE	Audéo B90-10, 312, 312T, 13 Sky B90-RIC Bolero B90-M, P, SP Naida B90-SP, UP Sky B90-M, SP, UP Virto B90 10 NW O, Titanium Virto B90 10, 10 O Virto B90 312 NW O Virto B90 312, 13

## B HØJT KOMPLEKSITETSLEVELAU

RITE BTE CIC ITC ITE	Emerald S 60 6C Mosaic M 60 6C, M NR 60 6C Sterling 60 6C CIC Sterling 60 6C CT Sterling 60 6C IT
RIE Mini BTE BTE IIC/CIC ITC ITE	LiNX 3D 7 761, 762 LiNX 3D 7 767 LiNX 3D 7 777, 788 LiNX 3D 7 IIC, CIC LiNX 3D 7 ITC MIH LiNX 3D 7 ITE MIH
Mini RITE BTE Mini BTE IIC/CIC ITE	Dream440 FS-T-RC, PA-RC Dream440 9-T-RC, FA Power Dream440 FA-T-VC-RC, m-RC CB Dream440 CIC-RC, M-RC, M-RC CAM Dream440 XP-T-RC



## C MODERAT KOMPLEKSITETSLEVELAU

RITE BTE CIC/ITC/ITE	Emerald S 40 6C Mosaic M 40 6C, M NR 40 6C Sterling 40 6c CIC, CT, IT
RITE RITE BTE CIC/ITC/ITE	Pure Primax 3px Ace Primax 3px Motion Primax 3px SA, SX Insio Primax 3px CIC, CT, IT
Mini RITE BTE IIC/CIC/ITE	Dream330-FS, PA Dream330-FA Power, 9-T Dream330 CIC, XP

## S DIREKTE STREAMING

– små og moderate høretab

RITE BTE CIC/ITC/ITE	Emerald M 60 8C, S 60 8C Mosaic M 60 8C, M 60 8C/T, P 60 8C Sterling CIC, ITC, ITE 60 8C
RIE Mini BTE BTE IIC/CIC ITC ITE	LiNX 3D 9 961, 962 LiNX 3D 9 967 LiNX 3D 9 977, 988 LiNX 3D 9 IIC, CIC LiNX 3D 9 ITC, MIH LiNX 3D 9 ITE, MIH
RITE RITE BTE CIC/ITC/ITE CIC BTE	Emerald M 80 8C, S 80 8C Stellar 80 8C (genopl. batteri inkl. oplader) Mosaic M 80 8C, M 80 8C/T, P 80 8C Sterling 80 8C HS/ITC, CIC, ITE Inox 80 8 C CIC Stellar M 80 8C (genopl. batteri inkl. oplader)

## D MINDRE KOMPLEKSITETSLEVELAU

Mini RITE BTE Mini BTE IIC/CIC/ITE	Dinamico FS 10E, PA 10E Dinamico FA P 10E, 9 10E Dinamico FA 10E Dinamico CIC 10E, M 10E, XP 10E
RIC RIC RIC BTE BTE BTE CIC/IIC/ITC ITE	Audéo V50-10, 13, 312, 312T Naida V50-RIC Sky V50-RIC Bolero V50-M, P, SP Naida V50-SP, UP Sky V50-M, P, SP, UP Virto V50-10, O, NW O, nano, 312 Virto V50-13
RIC RIC BTE BTE BTE IIC CIC ITC ITE	Audéo B50-10, 312, 312T, 13 Sky B50-RIC Bolero B50-M, P, SP Naida B50-SP, UP Sky B50-M, P, SP, UP Virto B50 10 NW O Virto B50 10, 10 O Virto B50 312 NW O Virto B50 312, 13
RIE Mini BTE BTE IIC/CIC ITC ITE	LiNX 3D 5 561, 562 LiNX 3D 5 567 LiNX 3D 5 577, 588 LiNX 3D 5 IIC, CIC LiNX 3D 5 ITC, MIH LiNX 3D 5 ITE, MIH
RITE Mini RITE BTE CIC/IIC ITC/ITE	Siya 1 Siya 1 miniRITE Siya 1 Siya 1 Custom CIC, IIC Siya 1 Custom ITC, ITE

**A MEGET HØJT KOMPLEKSITETSNIIVEAU**

RITE BTE CIC CIC ITC ITE	<b>Emerald S 60 6C</b> Mosaic M 60 6C Inox 80 6C Sterling 60 6C CIC Sterling 60 6C CT Sterling 60 6C IT
Mini RITE BTE Mini BTE IIC/CIC ITE	<b>Dream440 FS-T-RC, PA-RC</b> Dream440 9-T-RC, VC-RC, FA Power Dream440 FA-T-VC-RC, m-RC CB Dream440 CIC-RC, M-RC Dream440 XP-T-RC
BTE	<b>ENZO 2 988, 998</b>

**C MODERAT KOMPLEKSITETSNIIVEAU**

RITE BTE CIC/ITC/ITE	<b>Emerald S 40 6C</b> Mosaic M 40 6C, M NR 40 6C Sterling 40 6C CIC, CT, IT
BTE	<b>ENZO 3D 5 588, 598</b>
Mini RITE BTE Mini BTE IIC/CIC/ITE	<b>Dinamico FS 10E, PA 10E</b> Dinamico FA P 10E, 9 10E Dinamico FA 10E Dinamico CIC 10E, M 10E, XP 10E
RITE RITE BTE CIC/ITC/ITE	<b>Pure Primax 3px</b> Ace Primax 3px Motion Primax 3px SA, SX Insio Primax 3px CIC, CT, IT
Mini RITE BTE Mini BTE IIC/CIC ITE	<b>Dream330 FS, PA</b> Dream330 FA Power, 9-T Dream330 FA, m-RC Dream330 CIC Dream330 XP

**S DIREKTE STREAMING**

BTE	<b>ENZO 3D 988, 998</b>
-----	-------------------------

**B HØJT KOMPLEKSITETSNIIVEAU**

RITE BTE CIC/ITC/ITE	<b>Emerald S 40 6C</b> Mosaic M 40 6C, M NR 40 6C Sterling 40 6C CIC, CT, IT
RITE RITE BTE CIC/ITC/ITE	<b>Pure Primax 3px</b> Ace Primax 3px Motion Primax 3px SA, SX Insio Primax 3px CIC, CT, IT
Mini RITE BTE Mini BTE IIC/CIC/ITE	<b>Dream330 FS, PA</b> Dream330 FA Power, 9-T Dream330 FA, m-RC Dream330 CIC, XP
BTE	<b>ENZO 3D 788, 798</b>
Mini RITE BTE Mini BTE IIC/CIC ITE	<b>Dream440 FS-T-RC, PA-RC</b> Dream440 9-T-RC, VC-RC, FA Power Dream440 FA-T-VC-RC, m-RC CB Dream440 CIC-RC, M-RC, M-RC CAM Dream440 XP-T-RC

**D MINDRE KOMPLEKSITETSNIIVEAU**

RITE BTE	<b>Pure 1px</b> Motion SA 1px
RITE RITE BTE BTE CIC ITC ITE	<b>Pure 2px</b> Orion 2 Motion SA 2px Orion 2 M, P Insio 2px CIC, Orion CIC, mini Insio 2px ITC, Orion CT TM Insio 2px ITE, Orion 2 IT TM VC 123/60
BTE	<b>ENZO 3D 5 588, 598</b>
Mini RITE BTE Mini BTE IIC/CIC/ITE	<b>Dinamico FS 10E, PA 10E</b> Dinamico FA P 10E, 9 10E Dinamico FA 10E Dinamico CIC 10E, M 10E, XP 10E
Mini RITE BTE Mini BTE IIC/CIC/ITE	<b>Dream330 FS, PA</b> Dream330 FA Power, 9-T Dream330 FA, m-RC Dream330 CIC, XP

**A MEGET HØJT KOMPLEKSITETSNIIVEAU**

Cros Cros Cros	<b>Unique440 PA-RC, FS-T-RC, FP, FA mini, T-VC-RC</b> Enjoy330 inkl. cros Beyond330 F2
Cros Cros Cros Cros	<b>Dinamico 15 inkl. cros FA, FS</b> Enjoy330 inkl. cros FA, FS Enjoy330 inkl. cros Beyond330 F2
Cros	<b>Sterling 80 6C</b>

**D MODERAT KOMPLEKSITETSNIIVEAU**

Cros	<b>Mosaic P 40 6C / Sterling 40 6C</b>
Cros Cros	<b>Pure Primax 3px / Motion Primax 3px SX, SA</b> Insio Primax 3px
Cros	<b>Dream330 inkl. cros FA, FS</b>

**B HØJT KOMPLEKSITETSNIIVEAU**

Cros	<b>Sterling 60 6C</b>
Cros Cros	<b>Pure Primax 5px / Motion Primax 5px SX, P</b> Insio 5px/Motion SA 5px
Cros Cros Cros	<b>Unique440 PA-RC, FS-T-RC, FP, FA mini, T-VC-RC</b> Enjoy330 inkl. cros Beyond330 F2